


Schnittstellenbelegung

Regeleinheit

TermoJET/LevelJET

Die Regeleinheit besitzt zum Anschluss einer SwitchBox, Funkeinheit oder PCs eine 6-polige Telefonbuchse. Die Ausgangsbeschaltung für eigene Anwendungen ist wie folgt belegt. Bitte beachten Sie die maximale Belastung der Open Kollektor Ausgänge.



- (1) RxD - Datenempfangsleitung
- (2) Ground – Masse
- (3) Ausgang 1 (Open Kollektor)
- (4) Ausgang 2 (Open Kollektor)
- (5) +5V – Ausgangsspannung 5V geregelt
- (6) TxD - Datensendeleitung

ACHTUNG!!! Die Ausgänge dürfen maximal mit 5V/250 mA belastet werden, eine Überlastung führt zur sofortigen Zerstörung der Anzeige - es besteht keinerlei Gewährleistung.